

Разъем подключения напряжения: **ОКС 35-50****СБОРКА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ГОРЕЛКИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ**

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
TECH TS 9V, 4 м, IOS9906, 88175	110 А		TECH TS 9V, 8 м, IOS9306, 88176		
Горелка TECH TS 9V M12×1, 4 м, IOS9906		88175	Горелка TECH TS 9V M12×1, 8 м, IOS9306		88176
Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		87401
TECH TS 17V, 4 м, ION9906, 88177	140 А		TECH TS 17V, 8 м, ION9306, 88178	140 А	
Горелка TECH TS 17V M12×1, 4 м, ION9906		88177	Горелка TECH TS 17V M12×1, 8 м, ION9306		88178
Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		87401
TECH TS 17V FLEX, 4 м, ION9506, 88726	140 А				
Горелка TECH TS 17V FLEX M12×1, 4 м, ION9506		88726			
Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		87401			
TECH TS 26V, 4 м, IOC9906, 88179	180 А		TECH TS 26V, 8 м, IOC9306, 88180	180 А	
Горелка TECH TS 26V M12×1, 4 м, IOC9906		88179	Горелка TECH TS 26V M12×1, 8 м, IOC9306		88180
Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		87401
TECH TS 26V FLEX, 4 м, IOC9506, 88727	180 А				
Горелка TECH TS 26V FLEX M12×1, 4 м, IOC9506		88727			
Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		87401			

СБОРКА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ГОРЕЛКИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
TECH TS 18V, 4 м, IOY6906-SV001, 98702	320 А		Горелка TECH TS 18V, 8 м, IOY6306-SV001, 98703	320 А	
Горелка TECH TS 18V M12×1, 4 м, IOY6906-SV001		98702	Горелка TECH TS 18V M12×1, 8 м, IOY6306-SV001		98703
Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		87401
TECH TS 18V FLEX, 4 м, IOY6906-SV002, 98704	320 А		TECH TS 18V FLEX, 8 м, IOY6306-SV002, 98705	320 А	
Горелка TECH TS 18V FLEX M12×1, 4 м, IOY6906-SV002		98704	Горелка TECH TS 18V FLEX M12×1, 8 м, IOY6306-SV002		98705
Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50 с 6/р (TS), ISQ0030 *		87401

* Вместо ISQ0030 допускается использование ISQ0030-01 (код 1С – [95551](#)) или ISQ0030-10 (код 1С – [98699](#))

Подключение вентиляемых горелок к аппарату

REAL ARC 250 D [Z2226]

