


# TECH CS 50



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ПВ 60%, А               | 50              |
| Толщина реза, мм        | 15              |
| Способ возбуждения дуги | высокочастотный |
| Давление воздуха, атм   | 4,5-5,0         |
| Расход газа, л/мин      | 120             |
| Длина резака, м         | 6               |
| Масса, кг               | 2,1             |
| Масса с 1 м кабеля, кг  | 0,54            |

## КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ                                 |
|---------|--|
| IVT6807 | Плазменный резак CS 50 (central adaptor) 6 м |
| IVT6802 | Плазменный резак CS 50 (3/8G, 2-pin) 6 м     |

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ            |
|---------|-------------------------|
| ISM0081 | Набор балеринок (CS 50) |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| АРТИКУЛ    | НАИМЕНОВАНИЕ   | Кол-во шт. в упаковке |
|------------|--|-----------------------|
| IFT0707    | Кольцо уплотнительное (CS 50-70)                     | 50                    |
| IFT0806    | Пружина  | 10                    |
| IFT0873    | Винт M2,5x10 (CS 50-101)                             | 50                    |
| IGV0710    | Рукоятка (CS 50-70)                                  | 1                     |
| IHJ0722    | Предохранитель                                       | 20                    |
| IHN0893    | Сальник (CS 50-81)                                   | 10                    |
| IHQ0070-01 | Курок сварочной горелки                              | 20                    |
| ISM0006    | Насадка цилиндрическая (CS 50)                       | 5                     |
| ISM0081    | Набор балеринок* (CS 50) Rmin – 40 мм, Rmax – 425 мм | 1                     |
| ISM0603    | Насадка пружинная (CS 50)                            | 10                    |
| IVB0015    | Катод удл. (CS 50)                                   | 10                    |
| IVB0062    | Катод (CS 50)  | 10                    |
| IVF0002    | Диффузор (CS 50)                                     | 5                     |
| IVN0628    | Шлейф (CS 50-70) 6 м                                 | 1                     |
| IVS0008    | Насадка защитная (CS 50)                             | 5                     |
| IVU0019-10 | Сопло Ø1,0 удл. (CS 50)                              | 10                    |
| IVU0033-10 | Сопло Ø1,0 (CS 50-70)                                | 10                    |
| IVU0064-10 | Сопло Ø1,0 конус (CS 50)                             | 10                    |
| IVU0069-10 | Сопло Ø1,0 удл. (CS 50)                              | 10                    |
| IVZ0050    | Головка плазмотрона (CS 50)                          | 1                     |
| IZH6915    | Контакт  | 10                    |
| IZX0077    | Разъём центральный панельный                         | 1                     |
| IZX0078    | Разъём центральный кабельный                         | 1                     |

\* Набор балеринок включает в себя: направляющая (2 шт.), насадка роликовая (1 шт.), фиксирующее устройство (магнитное, под отверстие и остроугольное (3 шт.), усилие магнита – 2,5 кг).